



## ハンディ光ファイバカッタ

# FC-8R





-C-8R 紹介動画

## 最高のカット品質をいつでも!



#### 切断回数カウンタ搭載

刃の交換時期を無駄なく管理でき 安心品質を実現。

※ホルダ搭載時のみカウンタ作動。 ※60,000心まで切断可能。



#### 自動回転刃搭載

切断刃が自動で回転。煩わしい刃 の位置調整が不要。



#### 開閉角度切り替え

上蓋の開閉角度変更で、卓上での 切断作業、日常メンテナンスが スムーズ。



#### 切れ味抜群

日本製の高品質な切断刃を採用。

#### 仕様

品番		FC-8R-MC	FC-8R-M	FC-8R-FC	FC-8R-F	
適用ファイバ	心数	単心~12心テープ				
	ファイバ径	125μm				
ファイバ切断長		単心アダプタ使用時:6~20mm(φ0.25mm)/10~20mm(φ0.9mm) ファイバホルダ使用時:10mm(φ0.25mm/φ0.9mm)				
寸法		58(W)×98(D)×49(H)mm				
質量		約260g				
機能		カウンタ機能あり	_	カウンタ機能あり	_	
備考		融着接続機用 現地組立コネクタ用 メカニカルスプライス用		融着接続機用 現地組立コネクタ用		
		単心アダプタ AP-FC7 標準付属 (1個)				

#### オプション/消耗品

品名	品番	備考
単心アダプタ	AP-FC7	標準で付属されています。全型式に取り付け可能。
ファイバ屑入れ	TR-FC8R	全型式共通 (10 個単位)







ファイバホルダをバネでしっかりホールド、強く振ってもズレ、落下 の心配なし

#### FC-8R シリーズの特長

#### 特長 1 切断回数カウンタ搭載 (FC-8R-MC/FC-8R-FC)

- ■切断回数カウンタ搭載により、刃の交換時期が一目でわかる。
- ■ファイバホルダを本体に装着した時のみカウンタが作動。 使用回数リセット機能あり。

#### 刃交換の目安

・単心ファイバ:60,000回 ・4 心テープ: 15,000回 ・8 心テープ: 7,500回 ・12 心テープ: 5,000回





ファイバホルダ装着時のみカウンタ作動。

#### 特長 2 2 段階式開閉角度切り替え

■開閉角度を2段階に切り替えられ、卓上での切断作業、日常のメンテナンスがスムーズ。









①方向=開閉角度「標準」

#### 特長3 自動回転刃搭載、刃の回転/非回転切り替え

■自動回転なら面倒な刃回転が不要、自動回転と非回転の切り替えも可能。







[R]選択時-刃自動回転 [O]選択時-刃非回転(固定)

#### 特長4 大容量のファイバ屑箱

■2,000心までファイバ屑を回収。



### 小型、軽量 約260g

超小型融着接続機TYPE-201+ご紹介 ➡



本カタログの製品は、ISO9001国際規格に適合した品質システムをもとに生産されています。(JQA認定番号: JQA-1135)

TEL. (052) 589-3842 TEL. (06) 6220-4263

■納期/価格ご照会・仕様書ご請求など

産業システム営業部	TEL. (03) 6406-2693	北海道支店	TEL.(011)241-1375
	TEL. (052) 589-3869	東北支店	TEL. (022) 262-7540
	TEL. (06) 6220-4361	北陸支店	TEL (076) 405-1954
通信キャリア営業部	TEL. (03) 6406-2714	代理店(三沢興産北陸)	TEL.(0761)57-3405
	TEL. (06) 6220-4735	中国支店	TEL (082) 248-1791
W	,	四国支店	TEL.(087)822-7272
光・エレクトロニクス営業部	TEL. (03) 6406-2687	九州支店	TEL (092) 441-1791
電力システム営業部	TEL.(03)6406-2748	沖縄支店	TEL (098) 866-3213

■カタログのご請求・技術的なご相談など 光機器事業部(横浜)

TEL (045)853-7225

URL https://sumitomoelectric.com/jp/products/optigate